

MIXO 金属製エアークontaktモジュール CX 02 MPB



新しい2スロットサイズモジュール および金属製エアークontakt

- クリーンな圧縮空気を伝送可能
- メスコンタクトは閉鎖バルブ有り/無しの2タイプ
- ストレートタイプで下記の2パターンの接続方法
 - ホースニップルタイプ (ID: 8および10 mm)
 - ワンタッチ接続タイプ (OD: 8および10 mm)



詳しい説明はこちらを
ご覧ください。

技術的特徴


- Q コネクタモジュール(オス/メス共通)は最大2つの8mmもしくは10mmチューブ用の金属製コンタクトを装着することが可能です。
- Q ホースニップルタイプの金属製のエアークontaktはストレート形状で、内径8mmもしくは10mmのチューブと、トップエントリーのフードおよびバルクヘッドマウントハウジングとご使用いただくことが可能です。
- Q ワンタッチ接続タイプの金属製のエアークontaktはストレート形状で、外径8mmもしくは10mmのチューブと、トップエントリーのフードおよびバルクヘッドマウントハウジングとご使用いただくことが可能です。
- Q すべてのコンタクトは**CMPEs B**引き抜き工具をご使用いただくことで、モジュールあるいはコンタクトを傷つけることなく着脱が可能です。
- Q Ø 8 mmおよびØ 10 mmのチューブに対応しており、クイック接続は外径、ホースニップルタイプは内径に対応しています。
(表1をご参照ください)

✓ 認証

- cURus, CQC, DNV, BV, 申請中
- **CE**, **UK** およびEACは適用外です。
- **RoHS:**
 - コネクタモジュール: 適合
 - 金属製メタルコンタクト: 適合(適用除外6(c))

| | チューブ Ø 8 mm | | | | チューブ Ø 10 mm | | | |
|------------------|---------------------|------------|--------------------|-------------|---------------------|-----------|--------------------|------------|
| | ホースニップル (ID - 内径 Ø) | | クイック接続 (OD - 外径 Ø) | | ホースニップル (ID - 内径 Ø) | | クイック接続 (OD - 外径 Ø) | |
| | オス | メス | オス | メス | オス | メス | オス | メス |
| ストレート 閉鎖バルブなし | CX 8.0 MPM | CX 8.0 MPF | CX 8.0 MPQM | CX 8.0 MPQF | CX 10 MPM | CX 10 MPF | CX 10 MPQM | CX 10 MPQF |
| ストレート 閉鎖バルブあり | | CX 8.0 MPV | | CX 8.0 MPQV | | CX 10 MPV | | CX 10 MPQV |

表1. エアークontakt




CX 02 MPB エアーモジュール

モジュラーユニットは、お使いになるエンクロージャやCOBシステムに適した寸法のフレームに装着してご使用ください。

モジュラーユニット用フレーム

2スロットサイズ モジュラーユニット



QHNMフレームとHNMエンクロージャとの組み合わせで10,000回の嵌合可能

2023年6月リリース

引き抜き工具



2023年6月リリース

■ CN.22をご参照ください

| 詳細 | 品番 | 品番 |
|----|----|----|
|----|----|----|

コンタクトは別売りです。

メスインサート チューブφ8 - 10 mm用
オスインサート チューブφ8 - 10 mm用

CX 02 MPBF
CX 02 MPBM

引き抜き工具
φ8 - 10 mm 金属製エアコンタクト用

CMPE5 B



- UL, (ECBT2/8), DNV, BV 申請中
- 周囲温度範囲: -40 °C ~+80 °C
- UL94-V0 難燃熱可塑性樹脂製
- 機械寿命:
≥ 500回(着脱)
MIXOフレームおよび標準エンクロージャ使用時
≥ 10,000回(着脱)
HNMフレームおよびHNMエンクロージャ使用時

エアコンタクトのご使用について

- 圧力10barまでの清浄、乾燥した圧縮空気をご使用ください。
- φ8mmもしくは10mm (ホースニップルタイプは内径、クイック接続タイプは外径)のチューブをご使用いただけ、ユニットが組み立てられたままの状態にてチューブの交換を行うことができます。
- 同一ユニット内で径の異なるチューブをご使用いただけます。
- メスコンタクトは閉鎖バルブ有/無しからお選びいただけます。


注意:

- CRM/F CXコードピンとガイドをご使用ください。
- CRM/F CXコードピンはエアモジュールのみをご使用される場合は誤嵌合防止のコーティング機能も果たします。
- エアコンタクトのご使用には危険な結露を避けるため適切なフィルターと脱水のシステムが要求されます。



嵌合側 (前面)

▲マーク側



CX 02 MPB 金属製着脱可能コンタクト

金属製エアークontakt
ストレート ホースニップル
チューブ内径 $\phi 8$ および 10 mm



📅 2023年6月リリース


金属製エアークontakt
ストレート ホースニップル
チューブ外径 $\phi 8$ および 10 mm




📅 2023年6月リリース

| 詳細 | 品番 | 品番 |
|--|-------------------------|---------------------------|
| ホースニップル (内径 ϕ) オスコンタクト 閉鎖バルブなし 閉鎖バルブなし | CX 8.0 MPM CX 10 MPM | |
| ホースニップル (内径 ϕ) メスコンタクト 閉鎖バルブなし 閉鎖バルブなし | CX 8.0 MPF CX 10 MPF | |
| ホースニップル (内径 ϕ) メスコンタクト 閉鎖バルブあり 閉鎖バルブあり | CX 8.0 MPV CX 10 MPV | |
| クイック接続 (外径 ϕ) オスコンタクト 閉鎖バルブなし 閉鎖バルブなし | | CX 8.0 MPQM CX 10 MPQM |
| クイック接続 (外径 ϕ) メスコンタクト 閉鎖バルブなし 閉鎖バルブなし | | CX 8.0 MPQF CX 10 MPQF |
| クイック接続 (外径 ϕ) メスコンタクト 閉鎖バルブあり 閉鎖バルブあり | | CX 8.0 MPQV CX 10 MPQV |


CX 8.0 MPM




CX 10 MPM




CX 8.0 MPF




CX 10 MPF




CX 8.0 MPV




CX 10 MPV




CX 8.0 MPQM




CX 10 MPQM




CX 8.0 MPQF



CX 10 MPQF



CX 8.0 MPQV



CX 10 MPQV

